

Siège Mini 2300

SPÉCIFIQUE



Le siège Mini 2300 est une solution ergonomique destinée aux personnes de petite taille.

Son assise est particulièrement courte, afin de permettre un positionnement normal des membres inférieurs et assurer que le dos reste bien en contact avec le dossier.

Le dossier est quant à lui équipé d'un système de support lombaire pneumatique, offrant un confort de travail inégalé. Si le poste occupé se trouve en hauteur, le siège Mini 2300 peut être configuré avec un marche-pieds afin de faciliter et sécuriser l'accès au siège.

Points forts

- Assise extra-courte
- Idéal pour les utilisateurs de petite taille
- Système de soutien lombaire gonflable (en option)
- Peut être équipé d'un marche-pieds
- Niveau de réglages multiples

Données techniques

Réglage hauteur assise standard	46 - 59 cm
Réglage hauteur assise vérin bas	41 - 50 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	54 - 73 cm
Réglage hauteur assise vérin extra-haut	60 - 85 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 39 cm
Épaisseur assise	7,5 cm
Dimensions dossier (H x l)	37 x 41 cm
Réglage hauteur dossier	37 - 46 cm
Amplitude hauteur dossier	9 cm
Mode de réglage dossier	Continu
Réglage inclinaison dossier (av/ar)	+11° / -21°
Amplitude inclinaison dossier	32°
Mécanique	Fixe/Synchrone
Réglage inclinaison assise (av/ar)	+6° / -6°
Amplitude inclinaison d'assise	12°
Densité mousse assise	35 kg/m ³
Diamètre base	70 cm
Diamètre roulettes	5 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

+ Options

- Configuration antistatique
- Accoudoirs
- Mousse à mémoire de forme
- Roulettes freinées
- Support lombaire
- Revêtement tissu
- Traitement feu similicuir FMVSS 302, classe b/Trevira, Stamskin EN1021/1-2
- Assise fixe/inclinable/Synchrone
- Plateforme repose-pieds réglable



Taux de recyclé **10%**
Taux de recyclabilité **90%**



Ligne 2300 avec
marche-pied



Ligne 2300 avec
repose-pieds cerclé



Option pompe
lombaire

Les sièges de la ligne 2300 sont des classiques de l'ergonomie particulièrement adaptés aux métiers du commerce (caisse, accueil) et de l'industrie, à un coût très abordable. Ils sont entièrement configurables en fonction du poste et de la situation de travail, grâce à de nombreuses options et versions ; ils s'adaptent donc parfaitement à vos besoins ! De conception simple et robuste, ils sont d'une durabilité exceptionnelle, et permettent de réaliser un investissement de long terme dans le confort de travail des opérateurs. La ligne 2300 offre un réel confort postural grâce à de multiples réglages morphologiques, des mousses d'excellente qualité (mousse à mémoire de forme également disponible) et la possibilité d'ajouter un support lombaire gonflable. Très compacts et légers, ces sièges ont le gabarit idéal pour les espaces où la place est comptée (caisses, lignes de fabrication, etc.) mais où l'on passe de longues heures de travail assis.

Données techniques

Réglage hauteur assise standard	46 - 59 cm
Réglage hauteur assise vérin bas	41 - 50 cm
Réglage hauteur assise vérin haut	54 - 73 cm
Réglage hauteur assise vérin extra- haut	60 - 85 cm
Dimensions assise standard (l x p)	46 x 46 cm
Réglage profondeur assise (option)	46 - 53 cm
Épaisseur assise	7,5 cm
Dimensions dossier (H x l)	37 x 41 cm
Dimensions dossier extra-haut (H x l)	47 x 41 cm
Réglage hauteur dossier	37 - 46 cm
Amplitude hauteur dossier	9 cm
Réglage inclinaison dossier (av/ar)	+11°/-21°
Amplitude inclinaison dossier	32°
Réglage inclinaison assise (av/ar)	+6°/-6°

Points forts

- Rapport qualité-prix exceptionnel
- Niveaux de réglages multiples
- Compact et léger
- Garantie 5 ans
- Configuration personnalisable

+ Options

- Réglage profondeur assise
- Inclinaison assise
- Pompe lombaire
- Dossier pliable
- Dossier extra-haut
- Roulettes freinées
- Mousse à mémoire de forme
- Traitement feu similicuir FMVSS 302, classe b/Trevira, Stamskin EN1021/1-2
- Assise fixe / inclinable


Dimensions accoudoirs (l x p)	11 x 27 cm
Réglage hauteur accoudoirs	15 - 26 cm
Écartement accoudoirs	46 - 53 cm
Diamètre base	70 cm
Diamètre roulettes	5 cm
Poids siège	13 - 15 kg
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans



RÉGLAGES ET INSTALLATION

Les photos des manettes de réglage citées ci-dessous sont présentes en page 1.

- A** **Hauteur de l'assise**
Asseyez-vous au fond du siège et veillez à avoir les pieds bien à plat sur le sol. Montez ou baissez l'assise à l'aide **de la première manette en avant située à droite de votre siège**. Relâchez la manette lorsque l'angle à l'articulation du genou est à environ 90°.



- B** **Inclinaison du dossier**
Réglez l'inclinaison du dossier selon votre angle de confort en relevant **la manette située à gauche du dossier**, tout en faisant varier la position du dossier avec votre dos. Relâchez la manette pour fixer le dossier.



- C** **Hauteur du dossier**
Réglez la hauteur du dossier **en dévissant la molette située à l'arrière de celui-ci, tout en le relevant ou le baissant**. Resserrez la molette lorsque le dossier est à la bonne hauteur.



- D** **Galbe du dossier**
Modifiez la courbure du dossier **en pressant la pompe située à l'arrière droite du dossier**. Pour réduire la pression, appuyez sur le bouton se trouvant sur la tige de la pompe.



- E** **Inclinaison de l'assise**
Inclinez le siège en levant **la deuxième manette située à droite** du siège. Lâchez la manette pour bloquer l'assise selon l'inclinaison choisie.




- F** **Hauteur et profondeur des accoudoirs**
Une fois tous ces réglages effectués, réglez les accoudoirs. Un réglage efficace des accoudoirs permet de supprimer les tensions qui peuvent se créer sur les membres supérieurs. Les accoudoirs doivent soutenir les bras dans la position la plus naturelle possible. Dans un premier temps, descendez-les au maximum **en utilisant le bouton situé sur le côté extérieur**, puis l'un après l'autre, remontez-les jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec votre coude et bloquez-les à cette hauteur. Cette hauteur doit correspondre à un angle des coudes d'environ 90°.



Écartement des accoudoirs



Lorsque la hauteur des deux accoudoirs est fixée, réglez la largeur **grâce aux molettes situées sous le siège** de manière à adopter une position naturelle, sans avoir les bras trop écartés du corps. Enfin, installez-vous à votre bureau et ajustez les accoudoirs afin qu'ils viennent prolonger le plan de travail.



La ligne 2300 est conçue pour vous apporter soutien et dynamisme dans vos postures de travail. Cependant, n'oubliez pas qu'il n'existe pas de «bonne» posture en particulier, aussi nous vous recommandons d'essayer plusieurs configurations de réglages sur votre 2300 et de faire varier vos positions au maximum.